

Bobina
MSFG-24-EX
Numar piesa: 536931

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Ora min. de preluare	10 ms
Ciclu de lucru	100%
Caracteristici bobina	24 V CC: 4,5 W
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX)
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Protectie la explozie	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (CN) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (CN)
Categorie ATEX pentru gaz	II 3G
Categorie ATEX pentru praf	II 3D
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex nA IIC T4 X Gc
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Temperatura ambientala Ex	-5°C <= Ta <= +40°C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-5 °C...40 °C
Cuplu max. de strangere priza	0.4 Nm
Greutate produs	55 g
Conector electric	3 pini urechi de conectare cu schema de conectare conform standardului Festo pentru MSSD-F
Tipul de montare	cu piulita randalinata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bobina	Duroplast Cupru Otel
Material infasurare	Cupru