


# Modul ramificare MS4N-FRM-1/8-I

Numar piesa: 536975

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                                 | Valoare                                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pozitie de instalare                                           | orice                                                              |
| Structura constructiva                                         | Modul de ramificare<br>cu functie de revenire                      |
| Presiune de lucru                                              | 0 bar...10 bar                                                     |
| Diametru nominal normal pe directia principala de curgere 1->2 | 1200 l/min                                                         |
| Debit nominal normal, iesire in sus                            | 500 l/min                                                          |
| Debit nominal normal, iesire in jos                            | 500 l/min                                                          |
| Mediu de operare                                               | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte       |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                    | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                           | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                       |
| Conformitatea LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura de depozitare                                      | -10 °C...60 °C                                                     |
| Siguranta alimentara                                           | vedeti informatii detaliate despre material                        |
| Temperatura medie                                              | -10 °C...60 °C                                                     |
| Temperatura ambianta                                           | -10 °C...60 °C                                                     |
| Greutate produs                                                | 160 g                                                              |
| Conector pneumatic 1                                           | 1/8 NPT                                                            |
| Conexiune pneumatica 2                                         | 1/8 NPT                                                            |
| Conector pneumatic 3                                           | 1/4 NPT                                                            |
| Conexiune pneumatica 4                                         | 1/4 NPT                                                            |
| Nota privind materialele                                       | Conform RoHS                                                       |
| Material carcasa                                               | Aluminiu turnat sub presiune                                       |