


## Placa racordare- SET MS12-AQW

Numar piesa: 537142

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensiune                           | 12                                            |
| Seria                                | MS                                            |
| Pozitie de instalare                 | orice                                         |
| Mediu de operare                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii  |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura de depozitare            | -10 °C...60 °C                                |
| Temperatura medie                    | -10 °C...60 °C                                |
| Greutate produs                      | 1300 g                                        |
| Conector pneumatic 1                 | 2 NPT                                         |
| Conexiune pneumatica 2               | 2 NPT                                         |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                  |
| Materialul placii de racordare       | Aluminiu turnat sub presiune                  |
| Material garnituri                   | NBR                                           |