


Filtru de carbon activ MS12-LFX-G-U

Numar piesa: 537155

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	12
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Purjare a condensului	rotire manuala
Structura constructiva	Filtru de fibre
Presiune de lucru	0 bar...20 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Gaze inerte
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura medie	5 °C...30 °C
Continut de ulei rezidual	0.003 mg/m³
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	7000 g
Tipul de montare	Instalarea liniei cu coltar de sustinere optional:
Material aparatoare	PA
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material vizor pahar metalic	PC
Material garnituri	NBR
Material filtru	Carbon activat Fibra
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat
Material vizor	PC