

Lubrificator MS12-LOE-G-U

Numar piesa: 537156

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	12
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	Lubrificator proportional standard
Cantitatea max. de umplere cu ulei	1500 cm ³
Protectie pahar	integrat ca si carcasa metalica
Presiune de lucru	1 bar...16 bar
Debit minim pentru functia de lubrifiere	400 l/min
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	20000 l/min...22000 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Temperatura medie	0 °C...60 °C
Vascozitatea uleiului	ISO VG 32
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Greutate produs	6500 g
Tipul de montare	Instalarea liniei cu coltar de sustinere optional:
Conector pneumatic 1	intern
Conexiune pneumatica 2	intern
Material aparatoare	PA
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat