

Talpa fixare HNA-16-R3

Numar piesa: 537253

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	16
Pe baza standardului	ISO 21287
Variante	Protectie anticoroziune ridicata
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 1% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele electrice. Metalele cu mai mult de 1% cupru ca aliaj component sunt excluse de la utilizare. Fac exceptie placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii electrici si bobinele. Metalele cu mai mult de 5% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele electrice. Metalele cu mai mult de 5% cupru ca aliaj component sunt excluse de la utilizare. Fac exceptie, placile cu circuite imprimate, cabluri, conectori electrici si bobinele. Metalele cu mai mult de 5% cupru, zinc sau nichel in masa sunt excluse de la utilizare. Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Greutate produs	42 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material echer	Otel cu capac de protectie