


Amplificator de presiune DPA-40-10

Numar piesa: 537273

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø piston	40 mm
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Amplificator de presiune cu piston dublu
Indicator de presiune	G1/8 pregatit
Presiune de iesire 2	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Presiune de lucru	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Domeniu de reglare a presiunii	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Presiune de intrare 1	2.5 bar...8 bar 0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
Nota privind intervalul de reglare a presiunii	Cu arcul regulatorului tensionat la maxim, presiunea maxima de iesire poate fi depasita cu 40 %.
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Greutate produs	1500 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conector pneumatic 3	M7
Nota privind materialele	Conform RoHS