

Vacuummetru VAM-63-V1/9-R1/4-EN

Numar piesa: 537814

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune nominala, manometru	63
Pozitie de conectare	Partea din spate, centrat
Pe baza standardului	DIN EN 837-1
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Acoperire
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Manometru cu tub Bourdon
Interval de afisare	-1 bar...9 bar -30 inHg...0 inHg
Intervalul de afisare	0 psi...130 psi
Scala	Scala dubla bar (exterior) inch hg (interior) / psi (interior)
Presiune de lucru	-1 bar...9 bar
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Factor de sarcina permanenta	0.75
Factor de incarcare alternanta	0.66
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	83 g
Clasa de precizie de masurare	2,5
Tipul de montare	insurubabil
Conexiune pneumatica	R1/4
Material pivot de insurubare	Alama
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	ABS
Material vizor	PS