

Modul electronic VMPA2-MPM-EMM-4

Numar piesa: 537986

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Numarul max. de pozitii de ventil	2
Numar maxim de bobine de ventil	4
Curent nominal de tragere pentru fiecare bobina	100 mA pana la 30 ms
Curent nominal la reducerea curentului	20 mA dupa 30 ms
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune (in stare instalata)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	20 g
Material carcasa	POM
Nota privind materialele	Conform RoHS