


Kit fixare
SMBR-8-8/100-S6
Numar piesa: 538937

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	8
Design	pentru canelura T
Pozitie de instalare	orice
pentru Ø piston	Ø8 - Ø100
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-20 °C...120 °C
Greutate produs	20 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat otel inoxidabil inalt aliat
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat