


Filtru-amortizor LFU-1/4

Numar piesa: 539132

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	G1/4
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	1 µm
Purjare a condensului	rotire manuala
Presiune de lucru	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Debit in raport cu atmosfera	4000 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Reducerea zgomotului	Reducere cu 40 dB
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de presiune acustica	78 dB(A)
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	190 g
Conexiune pneumatica	G1/4
Material carcasa	PP