


# Cablu legatura NEBV-S1W37-E-5-LE10

Numar piesa: 539241

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                  | Valoare                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Domeniu de utilizare                            | Numai pentru racord multipin, insula de ventile VTSA/VTSA-F |
| Conform cu standardul                           | DIN 47100                                                   |
| Denumirea liniei                                | cu ecranare                                                 |
| Greutate produs                                 | 563.2 g                                                     |
| Conector electric 1, functie                    | Partea fieldbus                                             |
| Conector electric 1, design                     | unghiular                                                   |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare         | Priza                                                       |
| Conexiune electrica 1, iesire de cablu          | inclinat                                                    |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare  | Sub-D                                                       |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire       | 37                                                          |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate        | 10                                                          |
| Conexiune electrica 1, tip de montare           | 3x surub M4                                                 |
| Conexiune electrica 2, functie                  | Pagina de control                                           |
| Conectorare electrica 2, tip de racord          | Cablu                                                       |
| Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare  | capat deschis                                               |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare  | 10                                                          |
| Conector electric 2, pini/conductoare alocate   | 10                                                          |
| Domeniu de tensiune de lucru CC                 | 0 V...30 V                                                  |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C   | 2 A                                                         |
| Rezistenta la supratensiune                     | 1 kV                                                        |
| Lungime cablu                                   | 5 m                                                         |
| Proprietate cablu                               | lant energetic adecvat                                      |
| Conditii de testare cablu                       | Conditii de testare la cerere                               |
| Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri      | 30 mm                                                       |
| Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri    | 74 mm                                                       |
| Diametrul cablului                              | 7.4 mm                                                      |
| Ansamblu cablu                                  | 10 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                   |
| Sectiunea transversala nominala a conductorului | 0.34 mm <sup>2</sup>                                        |
| Tip de protectie                                | IP65<br>NEMA 4                                              |
| Nota privind tipul de protectie                 | in stare asamblata                                          |
| Temperatura ambienta                            | -5 °C...50 °C                                               |

| Caracteristica                                     | Valoare                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform directivei RoHS a UE                 |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor RoHS din UK          |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B2-L                               |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                                 |
| Clasa de rezistentă la coroziune KBK               | 2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii |
| Material manta de cablu                            | TPE-U (PUR)                                  |
| Culoare manta de cablu                             | gri                                          |
| Material carcasa                                   | PA                                           |
| Material manson de izolare                         | PVC                                          |