

Distribuitor rotativ GF-1/8-2

Numar piesa: 539287

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	6 mm
Pozitie de instalare	orice
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Debit nominal normal 1,1-2,1	720 l/min
Debit nominal normal 1,2-2,2	1050 l/min
Turatie max.	300 1/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	In cazul utilizarii cu apa folositi si un filtru de 5 µm Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Fora axiala max.	100 N
Fora radiala max.	250 N
Greutate produs	1770 g
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Alama, nichelata
Material arbore	otel aliaj inalt