

Distribuitor rotativ GF-1/8-M5

Numar piesa: 539290

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	4.1 mm
Pozitie de instalare	orice
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Debit normal 1-2,1 (6->0)	490 l/min
Debit normal 1-2.X deschis (6->0)	2250 l/min
Turatie max.	3000 1/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	In cazul utilizarii cu apa folositi si un filtru de 5 µm Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Cuplu de strangere max.	1.95 Nm
Fora axiala max.	50 N
Fora radiala max.	150 N
Cuplu de strangere nominal	1.22 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	400 g
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Alama, nichelata
Material arbore	otel aliaj inalt