

Filtru-regulator LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H

Numar piesa: 539690

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Latime	44 mm
Seria	DB
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	5 µm
Purjare a condensului	semiautomat
Structura constructiva	Regulator de filtru cu manometru
Funcția de regulator	cu ventilare secundara cu comportament de curent invers
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de lucru	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...7 bar
Histerezis max. de presiune	0.5 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	1000 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	200 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu orificiu de trecere cu coltar de sustinere
Racord manometru	G1/8
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	NBR
Material buton	POM
Material filtru	PE
Material carcasa	Ranforsat cu PA PC