

Priza MSSD-E-M12

Numar piesa: 539711

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Frecventa de conectare	50
Tipul de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M3
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	11 g
Conexiune electrica 1	Priza inclinata, design patrat, 3 pini, forma C
Conector electric 2	Terminal cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...300 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...250 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	6 A
Presetupa	M12
Diametrul admisibil al cablului	4 mm...6 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.75 mm ²
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura ambianta	-20 °C...115 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Culoarea carcasei	negru
Material garnituri	HNBR