

## Placa de conectare la 90° VABF-S4-1-A2G2-G14

Numar piesa: 539721

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Latime                                      | 26 mm                                                              |
| Pe baza standardului                        | ISO 15407-2                                                        |
| Pozitie de instalare                        | orice                                                              |
| Presiune de lucru                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                             |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 0 - nu este afectat de coroziune                                   |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Tip de protectie                            | IP65<br>NEMA 4                                                     |
| Temperatura ambianta                        | -5 °C...50 °C                                                      |
| Greutate produs                             | 217 g                                                              |
| Tipul de montare                            | cu orificiu de trecere                                             |
| Material carcasa                            | Aluminiu turnat sub presiune                                       |