



# Placă regulator VABF-S4-1-R2C2-C-10

Numar piesa: 540162

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Latime                                             | 26 mm                                                              |
| Pe baza standardului                               | ISO 15407-2                                                        |
| Pozitie de instalare                               | orice                                                              |
| Functia de regulator                               | Presiune de iesire constanta<br>cu ventilare secundara             |
| Selectare manometru                                | posibil                                                            |
| Presiune de lucru                                  | 1 MPa<br>10 bar                                                    |
| Domeniu de reglare a presiunii                     | 0.2 MPa...0.85 MPa<br>2 bar...8.5 bar<br>29 psi...123.25 psi       |
| Presiune de intrare 1                              | 0.5 bar...10 bar                                                   |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform Directivei UE privind joasa tensiune                       |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice         |
| Mediu de operare                                   | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda        | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 0 - nu este afectat de coroziune                                   |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Tip de protectie                                   | IP65<br>NEMA 4                                                     |
| Mediu de comanda                                   | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Temperatura ambianta                               | -5 °C...50 °C                                                      |
| Greutate produs                                    | 448 g                                                              |
| Tip de fixare pentru inseriere pe verticala        | pe placa de inseriere<br>pe placa individuala                      |
| Racord manometru                                   | cu clema de retinere                                               |
| Material element de comanda                        | PA                                                                 |
| Material carcasa regulator                         | Aluminiu turnat sub presiune                                       |