

Unitate de actionare a robinetului cu bila VZPR-BPD-22-R112

Numar piesa: 540516

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila cu 2 cai Cilindru oscilant
Tip de actionare	electric pneumatic
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	CNOMO cu filet interior
Conectare armatura	Rp1 1/2
Indicatorul pozitiei de comutare	Directia butonului = directia de curgere
Dimensiunea nominala DN	40
Presiune de operare a mecanismului de actionare	1 bar...8.4 bar
Presiune nominala armatura PN	25
Temperatura medie	-20 °C...150 °C
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Greutate produs	3800 g
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune