


# Ventil on/off MS6N-EM1-1/2-S-Z

Numar piesa: 541291

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Structura constructiva                               | Sertar rotativ                                                     |
| Tip de actionare                                     | manual                                                             |
| Functia de evacuare a aerului                        | nu se poate droseliza                                              |
| Tipul de comanda                                     | direct                                                             |
| Functie de ventil                                    | 3/2 bistabil                                                       |
| Presiune de lucru                                    | 0 bar...18 bar                                                     |
| Valoare C                                            | 30.8 l/sbar                                                        |
| b-valoare                                            | 0.57                                                               |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 8700 l/min                                                         |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte       |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda          | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                       |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                       |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...60 °C                                                     |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                                     |
| Siguranta alimentara                                 | vedeti informatii detaliate despre material                        |
| Tipul de montare                                     | Instalarea liniei<br>cu accesorii<br>optional:                     |
| Pozitie de instalare                                 | orice                                                              |
| Directia de curgere                                  | nu este reversibil                                                 |
| Greutate produs                                      | 655 g                                                              |
| Conector pneumatic 1                                 | 1/2 NPT                                                            |
| Conexiune pneumatica 2                               | 1/2 NPT                                                            |
| Conector pneumatic 3                                 | Amortizor de zgomot integrat<br>necontorizat                       |
| Material garnituri                                   | TPE-U (PU)                                                         |
| Material carcasa                                     | Aluminiu turnat sub presiune                                       |