


Ventil soft start MS12-DE-G-V24

Numar piesa: 541498

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Tip de acționare	electric
Poziție de instalare	orice
Acționare manuală	cu blocare cu palpăre
Structura constructivă	Scaunul pistonului
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comandă	pilotat
Alimentarea cu aer pilot	intern
Directia de curgere	nu este reversibil
Funcție de ventil	2/2
Indicatorul poziției de comutare	cu accesorii
Presiune de lucru	3 bar...16 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Ciclu de lucru	100%
Caracteristici bobina	24 V CC: 8,4 W 42 V CA: 50 Hz, putere de preluare 14,0 VA, putere de menținere 10,0 VA 42 V CA: 60 Hz, putere de pornire 12,0 VA, putere de menținere 7,0 VA
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...50 °C
Tip de protecție	IP65
Temperatura ambiantă	-10 °C...50 °C
Greutate produs	3800 g
Conector electric	conform DIN EN 175301-803 design patrat
Afisarea stării semnalului	cu accesorii
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Conector pneumatic 1	Modul de baterii

Caracteristica	Valoare
Conexiune pneumatica 2	Modul de baterii
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune