


Modul ramificare MS12N-FRM-G

Numar piesa: 541682

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Modul de ramificare
Presiune de lucru	0 bar...20 bar
Diametru nominal normal pe directia principala de curgere 1->2	25000 l/min...42000 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	3000 g
Conector pneumatic 1	Modul de baterii
Conexiune pneumatica 2	Modul de baterii
Conector pneumatic 3	2 NPT
Conexiune pneumatica 4	1 NPT
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune