


# Modul de pozitie intermediara DADM-DGC-32-A

Numar piesa: 541701

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                           | 32                                                           |
| Pozitie de instalare                 | orice                                                        |
| Detectarea pozitiei                  | pentru senzor de proximitate                                 |
| Presiune de lucru                    | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar<br>36.25 psi...116 psi |
| Viteza max. de impact                | 3 m/s                                                        |
| Timp de pivotare max.                | 100 ms                                                       |
| Precizie de repetare                 | 0.02 mm                                                      |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                 |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura ambianta                 | -10 °C...60 °C                                               |
| Greutate produs                      | 530 g                                                        |
| Tipul de montare                     | fixat pe cilindru DGC                                        |
| Conexiune pneumatica                 | QS-4                                                         |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                                 |
| Material surub de prindere           | Otel galvanizat                                              |
| Material garnituri                   | NBR                                                          |
| Material carcasa                     | Aliaj de aluminiu forjat anodizat                            |
| Material parghie                     | otel inoxidabil aliaj inalt                                  |
| Material clema                       | otel inoxidabil aliaj inalt                                  |
| Material piulita                     | Otel galvanizat                                              |
| Reglare fina                         | 2 mm                                                         |
| Mod de functionare                   | cu dubla actiune                                             |