


Modul de pozitie intermediara DADM-DGC-40-A

Numar piesa: 541702

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	40
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Viteza max. de impact	3 m/s
Timp de pivotare max.	300 ms
Precizie de repetare	0.02 mm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	970 g
Tipul de montare	fixat pe cilindru DGC
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material surub de prindere	Otel galvanizat
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material parghie	otel inoxidabil aliaj inalt
Material clema	otel inoxidabil aliaj inalt
Material piulita	Otel galvanizat
Reglare fina	4 mm
Mod de functionare	cu dubla actiune