


Placă verticală de blocare a presiunii VABF-S4-2-L1D1-C

Numar piesa: 542884

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	18 mm
Pe baza standardului	ISO 15407-2
Pozitie de instalare	orice
Presiune de lucru	1 MPa 10 bar
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	209 g
Tip de fixare pentru inseriere pe verticala	pe placa de inseriere pe placa individuala
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune