


Portal liniar DHSL-DGE25ZR-SLT16

Cod: 542987

FESTO

constand din axa electrica cu cureaua dintata si mini-sanie compacta, pozitionare dinamica . Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari oscilante. Se comanda ca si kit de montare sau complet montat si instalat.

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 1.0
Incarcatura efectiva	0 ... 2 kg
Unitate de actionare, axa Z	SLT-16
Sistem de actionare, axa Z	pneumatic
Cursa, axa Z	0 ... 150 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Unitate de actionare, axa Y	DGE-25-ZR-KF
Sistem de actionare, axa Y	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 2.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,1$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,1$ mm