

# Placă regulator VMPA1-B8-R3C2-C-10

Numar piesa: 543341

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Latime                                      | 10.5 mm                                                            |
| Pozitie de instalare                        | orice                                                              |
| Inseriere pneumatica pe verticala           | Regulator de presiune pentru 4                                     |
| Functia de regulator                        | Presiune de iesire constanta<br>cu ventilare secundara             |
| Selectare manometru                         | posibil                                                            |
| Domeniu de reglare a presiunii              | 2 bar...8.5 bar                                                    |
| Presiune de intrare 1                       | 0.5 bar...10 bar                                                   |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 1 - stres redus la coroziune                                       |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Tip de protectie                            | IP65<br>conform IEC 60529                                          |
| Temperatura ambianta                        | -5 °C...50 °C                                                      |
| Cuplu de strangere max.                     | 0.25 Nm                                                            |
| Greutate produs                             | 73.8 g                                                             |
| Tip de fixare pentru inseriere pe verticala | pe placa de inseriere                                              |
| Racord manometru                            | M5                                                                 |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                       |
| Material element de comanda                 | PA                                                                 |
| Material garnituri                          | NBR                                                                |
| Material carcasa regulator                  | PA                                                                 |