

Nod multipol VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

Numar piesa: 543412

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61984
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	16 pentru ventile bistabile 32 pentru ventile monostabile
Total curent max.	6 A
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Rezistenta la supratensiune	1.5 kV
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1 A
Nivel de poluare	3
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	545 g
Control electric	Multi-pin
Conector electric	Priza / bareta de fixare
Material capac	PA
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune