

Nod multipol VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Numar piesa: 543414

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	16 pentru ventile bistabile 32 pentru ventile monostabile
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	459 g
Control electric	Multi-pin
Conector electric	Cablu cu stecher
Material capac	PA
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune