

Nod multipol VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Numar piesa: 543415

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	16 pentru ventile monostabile 8 pentru ventile bistabile
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	539 g
Control electric	Multi-pin
Conector electric	19 pini Stecher conform CNOMO E03.62.530.N
Material capac	PA
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune