


Combinatie grup de preparare aer MSB4N-1/4:C3J2F3M1-WP

Numar piesa: 543555

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	4
Seria	MS
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare integrata
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	40 µm
Purjare a condensului	complet automat
Structura constructiva	Regulator de filtru cu manometru Lubrifiant proportional standard
Functia de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prelabile cu ventilare secundara cu comportament de curent invers
Protectie pahar	Protectie din plastic
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de lucru	2 bar...12 bar
Domeniu de reglare a presiunii	1 bar...12 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	950 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Temperatura medie	5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Greutate produs	1700 g
Tipul de montare	cu accesorii
Conector pneumatic 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPT
Conector pneumatic 3	1/4 NPT

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune PC