

Uscator cu membrana MS4N-LDM1

Numar piesa: 543629

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	4
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	Uscator cu membrana
Presiune de lucru	3 bar...12.5 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	50 l/min...100 l/min
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Coborare presiune punct de roua	20 K
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Temperatura medie	2 °C...50 °C
Temperatura ambianta	2 °C...50 °C
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat