

# Uscator cu membrana MS6-LDM1-1/2-P20

Numar piesa: 543644

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                           | 6                                                        |
| Seria                                                | MS                                                       |
| Pozitie de instalare                                 | vertical +/- 5°                                          |
| Structura constructiva                               | Uscator cu membrana                                      |
| Presiune de lucru                                    | 3 bar...12.5 bar                                         |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 200 l/min                                                |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:2]            |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda          | Functionarea cu ulei nu este posibila                    |
| Coborare presiune punct de roua                      | 20 K                                                     |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii             |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Temperatura de depozitare                            | -20 °C...60 °C                                           |
| Siguranta alimentara                                 | vedeti informatii detaliate despre material              |
| Clasa de puritate a aerului la iesire                | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:3:2]            |
| Temperatura medie                                    | 2 °C...50 °C                                             |
| Temperatura ambianta                                 | 2 °C...50 °C                                             |
| Greutate produs                                      | 1.05 kg                                                  |
| Tipul de montare                                     | Instalarea liniei<br>cu accesorii<br>optional:           |
| Conector pneumatic 1                                 | G1/2                                                     |
| Conexiune pneumatica 2                               | G1/2                                                     |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                             |
| Material carcasa                                     | Aluminiu turnat sub presiune<br>Aliaj de aluminiu forjat |