


Calota NECV-S1W37

Numar piesa: 545974

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Domeniu de utilizare	Numai pentru racord multipin, insula de ventile VTSA/VTSA-F
Greutate produs	180 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	37
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	37
Conexiune electrica 1, tip de montare	3x surub M4
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Contacte de sertizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	2 A
Rezistenta la supratensiune	1 kV
Presetupa	M20x1,5
Diametrul cablului	5 mm...13 mm
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material carcasa	PA