

Racord rapid CK-1/2-PK-9

Numar piesa: 546069

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	9 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Pozitie de instalare	orice
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Conector pneumatic 1	Filet exterior G1/2
Conexiune pneumatica 2	pentru niplu de legatura cu Ø interior 9 mm cu piulita
Material carcasa	Aluminiu anodizat