


Placa drosel VABF-S2-1-F1B1-C

Numar piesa: 546095

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	43 mm
Pe baza standardului	ISO 5599-2
Pozitie de instalare	orice
Inseriere pneumatica pe verticala	Placa drosel pentru drosel de exhaustare
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	1100 l/min
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind recipientele sub presiune simple
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	220 g
Tip de fixare pentru inseriere pe verticala	pe placa de inseriere pe placa individuala
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune