

Modul valori referinta MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Numar piesa: 546224

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Afisare valoare nominala activa	LED galben
Afisaj gata de functionare	LED verde
Domeniu de tensiune de lucru CC	20 V...30 V
Rezistenta de intrare la setarea externa a punctului de referinta	standard 100 kOhm
Rezistenta de intrare pentru intrare valoare nominala	3 kOhm
tensiune de iesire reglabila	0 V...10 V
Consum de energie la 24 V CC	1.5 W
Curent de iesire max.	27 mA
Ondulatie remanenta	10 %
Tensiune de intrare a punctului de referinta extern	0 V...10 V
Tensiune de alimentare reglare valoare de referinta	10 V...10.6 V
Tensiune de alimentare, reglarea valorii de referinta	6 mA...6.36 mA
Intrare de referinta externa a potentiometrului	2.5 kOhm...10 kOhm
Autorizare	C-Tick
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP20
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	80 g
Sectiune transversala a conectorului	2.5 mm ²
Conector electric	Borna cu filet
Tipul de montare	cu sina omega