

Ventil baza LOE-D-MIDI-U

Numar piesa: 546427

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Midi
Seria	D
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	Lubrifiant proportional standard
Cantitatea max. de umplere cu ulei	3.7 fl oz (US)
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Presiune de lucru	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Debit minim pentru functia de lubrifiere	1.26 cfm
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	864 cfm
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	14 °F...140 °F
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaze inerte
Temperatura medie	14 °F...140 °F
Temperatura ambianta	14 °F...140 °F
Greutate produs	22.1 oz
Tipul de montare	cu accesorii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PC