


# Ventil baza LFMB-D-MIDI-A-U

Numar piesa: 546445

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                          | Valoare                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Seria                                   | D                                                            |
| Dimensiune                              | Midi                                                         |
| Structura constructiva                  | Filtru de fibre                                              |
| Finete de filtrare                      | 1 µm                                                         |
| Purjare a condensului                   | complet automat                                              |
| Presiune de lucru                       | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi      |
| Mediu de operare                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]<br>Gaze inerte |
| Clasa de puritate a aerului la iesire   | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:4:3]<br>Gaze inerte |
| Eficienta filtru                        | 99.99 %                                                      |
| Cantitate max. de condens               | 1.45 fl oz (US)                                              |
| Protectie pahar                         | Cos metalic de protectie                                     |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK    | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                 |
| Conformitatea LABS                      | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura medie                       | 33.8 °F...140 °F                                             |
| Temperatura ambianta                    | 14 °F...140 °F                                               |
| Temperatura de depozitare               | 14 °F...140 °F                                               |
| Grad de separare a particulelor fine    | 99 %                                                         |
| Continut de ulei rezidual               | 1.35E-05 uncie/yd <sup>3</sup>                               |
| Grad de separare al aerosolilor de ulei | 90 %                                                         |
| Tipul de montare                        | Instalarea liniei<br>cu accesorii<br>optional:               |
| Pozitie de instalare                    | vertical +/- 5°                                              |
| Material carcasa                        | Zinc turnat sub presiune<br>PC                               |
| Material filtru                         | Fibra de borosilicat                                         |
| Nota privind materialele                | Conform RoHS                                                 |
| Greutate produs                         | 22.8 oz                                                      |