


Ventil baza LFMB-D-MAXI-U

Numar piesa: 546448

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	D
Dimensiune	Maxi
Structura constructiva	Filtru de fibre
Finete de filtrare	1 µm
Purjare a condensului	rotire manuala
Presiune de lucru	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Gaze inerte
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Gaze inerte
Eficienta filtru	99.99 %
Cantitate max. de condens	2.7 fl oz (US)
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	33.8 °F...140 °F
Temperatura ambianta	14 °F...140 °F
Temperatura de depozitare	14 °F...140 °F
Grad de separare a particulelor fine	99 %
Continut de ulei rezidual	1.35E-05 uncie/yd ³
Grad de separare al aerosolilor de ulei	90 %
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC
Material filtru	Fibra de borosilicat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Greutate produs	42 oz