

Ventil baza LF-D-5M-MIDI-A-U

Numar piesa: 546460

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Midi
Seria	D
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	5 µm
Purjare a condensului	complet automat
Structura constructiva	Filtru sinterizat cu separator centrifugal
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Eficienta de separare a condensatului	75 %
Presiune de lucru	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	251 cfm
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	14 °F...140 °F
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	41 °F...140 °F
Temperatura ambianta	41 °F...140 °F
Dimensiune pori	5 µm
Greutate produs	24.5 oz
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material filtru	PE
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC