

# Ventil baza LOE-D-MAXI-U

Numar piesa: 546517

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                           | Maxi                                                               |
| Seria                                                | D                                                                  |
| Pozitie de instalare                                 | vertical +/- 5°                                                    |
| Structura constructiva                               | Lubrifiant proportional standard                                   |
| Cantitatea max. de umplere cu ulei                   | 6.42 fl oz (US)                                                    |
| Protectie pahar                                      | Cos metalic de protectie                                           |
| Presiune de lucru                                    | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi               |
| Debit minim pentru functia de lubrifiere             | 1.57 cfm                                                           |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 1320 cfm                                                           |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte       |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda          | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                       |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura de depozitare                            | 14 °F...140 °F                                                     |
| Clasa de puritate a aerului la iesire                | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Gaze inerte       |
| Temperatura medie                                    | 14 °F...140 °F                                                     |
| Temperatura ambianta                                 | 14 °F...140 °F                                                     |
| Greutate produs                                      | 42 oz                                                              |
| Tipul de montare                                     | cu accesorii                                                       |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                       |
| Material carcasa                                     | PC                                                                 |