

Niplu dublu E-G3/4-3/4NPT

Numar piesa: 546549

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	17.9 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere max. conexiune pneumatica 1	60 Nm
Cuplu de strangere max. conexiune pneumatica 2	32 Nm
Cuplu de strangere nominal	45 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	164.88 g
Conector pneumatic 1	G3/4
Conexiune pneumatica 2	3/4 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS