



# Placă regulator VABF-S2-1-R7C2-C-10

Numar piesa: 546834

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Latime                                      | 42 mm                                                              |
| Pe baza standardului                        | ISO 5599-2                                                         |
| Pozitie de instalare                        | orice                                                              |
| Inseriere pneumatica pe verticala           | Regulator de presiune pentru 4, reversibil                         |
| Functia de regulator                        | Presiune de iesire constanta<br>cu ventilare secundara             |
| Selectare manometru                         | posibil                                                            |
| Domeniu de reglare a presiunii              | 0.05 MPa...1 MPa<br>0.5 bar...10 bar<br>7.25 psi...145 psi         |
| Presiune de intrare 1                       | 0.5 bar...10 bar<br>0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 psi...145 psi         |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 0 - nu este afectat de coroziune                                   |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Tip de protectie                            | IP65<br>NEMA 4                                                     |
| Temperatura ambianta                        | -5 °C...50 °C                                                      |
| Greutate produs                             | 640 g                                                              |
| Tip de fixare pentru inseriere pe verticala | pe placa de inseriere<br>pe placa individuala                      |
| Racord manometru                            | cu clema de retinere                                               |
| Material element de comanda                 | PA                                                                 |
| Material carcasa regulator                  | Aluminiu turnat sub presiune                                       |