

Modul de ieșire CP-A08-M12-EL-Z

Numar piesa: 546924

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu sina omega optional:
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Semnul KC	KC-EMV
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Material capac	Ranforsat cu PA
Afisaje LED	3 Diagnoza modulelor 8 Diagnoza canalelor 8 Starea canalelor
Numar maxim de iesiri	8
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Intervalul de tensiune de functionare CC tensiunea de sarcina	24 V
Indicatie privind tensiunea de sarcina	prin conectarea tensiunii de sarcina (24VDC)
Tensiunea de sarcina de ondulare reziduala	4 Vss
Caracteristica iesiri	IEC1131-T2
Logica de comutare iesiri	PNP (comutare pozitiva)
Curent total max. per modul	4 A
Separare potential canal - canal	nu
Protectie cu sigurante (scurtcircuit)	siguranta electronica interna pentru fiecare grup