

Cartuș generator vacuum VN-20-L

Numar piesa: 547702

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametru nominal duza Laval	2 mm
Pozitie de instalare	orice
Caracteristicile ejectorului	Standard volum mare de aspiratie
Presiune de lucru	1 bar...8 bar
Presiunea nominala de functionare	6 bar
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera	184.4 l/min
Timpul de ventilare la presiunea nominala de functionare	0.17 s
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 °C...60 °C
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Greutate produs	3.75 g
Material garnituri	NBR
Material duza de colectare	POM
Material duza de pulverizare	Aliaj de aluminiu forjat