


Supapa evacuare rapida VBQF-U-G14-E

Numar piesa: 548001

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Exhaustare rapida
Selectare funcție suplimentara	cu amortizor de zgomot
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Tipul de montare	insurubabil
Debit normal ventilare 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	2500 l/min
Debit nominal normal de ventilare 0,6->0,5 MPa (6->5 bari, 87->72,5 psi)	960 l/min
Presiune de lucru	0.5 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Zinc turnat sub presiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Latimea nominala	7 mm
Pozitie de instalare	orice
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-14	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura medie	-20 °C...80 °C
Nivel de presiune acustica	75 dB(A)
Greutate produs	226 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR