

Priza multipin NECA-S1G9-P9-MP1

Numar piesa: 548719

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Greutate produs	60 g
Conexiune electrica 1	Priza, Sub-D, 9 pini
Conector electric 2	Terminal cu surub, 9 pini
Domeniu de tensiune de lucru CC	21.6 V...26.4 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1 A
Diametrul admisibil al cablului	5 mm...10 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.34 mm ² ...1 mm ²
Nota referitoare la sectiunea transversala a racordului	0,34-0,5 mm ² daca se utilizeaza terminatii de conductori
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	95 % fara condensare
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Material piulita olandeza	Alama
Material suruburi	Otel
Material garnituri	NBR