

Regulator pozitie de capat CPX-CMPX-C-1-H1

Numar piesa: 548931

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiuni l x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnoza	Diagnoza pe module prin afisajul local cu 7 segmente
Numarul max. de module	10
Afisare	Afisaj cu sapte segmente
Elemente de comanda	3 butoane
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Intervalul de tensiune de sarcina CC	20 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Tensiune sarcina nominala CC	24 V
Consum de curent la tensiunea nominala de functionare	80 mA
Curent de sarcina admisibil	2.5 A
Rezistenta continua la socuri in conformitate cu DIN/IEC 68 partea 2-29	testate conform nivelului de intensitate 2
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Umiditate relativa	5 - 95 % fara condensare
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Rezistenta la vibratii conform DIN/IEC 68 partea 2-6	testate conform cu nivelul de inclinare 2
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	140 g
Axe pe fir	1
Numar de siruri de axe	1
Conexiune electrica interfata de control	priza M9 5 pini
Lungime cablu	30 m
Interfata de control	digital Bus CAN cu protocol Festo Rezistenta terminala integrata
Material carcasa	Ranforsat cu PA