


Interfata electrica VABE-S6-1LF-C-A4-E

Numar piesa: 549042

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Interfata Fieldbus	Priza, M12x1, 4 pini Stecker, M12x1, 4 pini
Numar maxim de bobine de ventil	4
Numar de slaves pe dispozitiv	1
Numar maxim de iesiri	4
Numar maxim de intrari	4
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind joasa tensiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Umiditate relativa	0 - 90 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	850 g
Control electric	Fieldbus
Conector electric	despre CPX
Domeniu de adresare	1 ... 31 (0) Setare de catre modulul de adresare cu interfata AS
Separare galvanica, interfata Fieldbus	Optocuplor
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR PUR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune PA